

**TDKT 1505PDR, IC808, Typ: ST900****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	226560 ST900
GTIN	7291075312713
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	HELI3MILL
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f_z	0,25 mm
Typ	ST900
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDKT 1505PDR
Počet výměn/řezání	3
Geometrie	PDR

Označení výrobce	HM390 TDKT 1505PDR IC808
Typ	IC808
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	240 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	220 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		