


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Směrné hodnoty pro a_e max

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 130608PNN-PL
Řada	HELISLOT
Posuv f_z	0,15 mm
Typ	ST900
Geometrie	PNN-PL

Označení výrobce	XNMU 130608PNN-PL IC845
Typ	IC845
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	140 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		