

**TPKT 100312PDR, IC830, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226597 UNI
GTIN	7291075313772
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	HELI3MILL
Počet výměn/řezání	3
Typ	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TPKT 100312PDR
Rohový rádius	1,2 mm
Geometrie	PDR
Označení výrobce	HM390 TPKT 100312PDR IC830

Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		