

**TDKT 1505PDR, IC882, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226563 S
GTIN	7291075312621
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řada	HELI3MILL
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDKT 1505PDR
Typ	S
Posuv f_z	0,15 mm
Počet výměn/řezání	3
Geometrie	PDR

Označení výrobce	HM390 TDKT 1505PDR IC882
Typ	IC882
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		