

**TDCT 1505PDR, IC882, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226564 S
GTIN	7291075312638
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Typ	S
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	HELI3MILL
Počet výměn/řezání	3
Posuv f_z	0,15 mm
Geometrie	PDR
Označení výrobce	HM390 TDCT 1505PDR IC882

Typ	IC882
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		