

**TPKT 100310PDR, IC808, Typ: ST900****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	226518 ST900
GTIN	7291075313734
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	HELI3MILL
Rohový rádius	1 mm
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TPKT 100310PDR
Typ	ST900
Posuv f_z	0,15 mm
Geometrie	PDR

Označení výrobce	HM390 TPKT 100310PDR IC808
Typ	IC808
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	240 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	220 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		