

HEDI

Umělohmotný kabelový buben, Typ: 40B



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081125 40B
GTIN	4003644002320
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubny zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubny. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači. PU pancéřový kabel Plus.

Se samozavíracími víčky. Pro **trvalé** venkovní použití. Odpovídá DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Ochranná třída IP: IP 44

Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Jmenovitý výkon odvinutý: 3500 (16 A) W

Třída kabelu: H07BQ-F

Konstrukce kabelu: 3G1,5

Materiál kabelu: pancéřový kabel

Délka kabelu: 40 m

Počet zásuvek: 3

Technický popis

Konstrukce kabelu	3G1,5
Síťové napětí	250 V
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Třída kabelu	H07BQ-F
Délka kabelu	40 m
Materiál kabelu	pancéřový kabel
Typ	40B
Ochranná třída IP	IP 44
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Materiál pouzdra	plast
Počet zásuvek	3
Zdroj energie	Síťový provoz
Diagnostický systém k dispozici	ano
Druh produktu	Kabelový buben