

Garant**Zanořovací fréza 93°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211807 80/5
GTIN	4045197648426
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Použití:

Pro zamezení zadření třísek, speciálně při frézování hlubokých kapes.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VCG. 2205
Ø břitu D_c	80 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Celková délka $L_{celk.}$	55 mm
Počet břitů Z	5

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,44 stupeň
Vrtací kruhové frézování a_p	10 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	70,34 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7