

**Garant****Rohová fréza GARANT Softcut® 90° MTC dlouhá, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 16/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215609 16/4
GTIN	4045197409843
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo **pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.**

**Použití:**

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,45** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**. Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem 2 mm je nutno upravit uložení destiček.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 0602..
Celková délka L <sub>celk.</sub>	90 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Ø břitu D <sub>c</sub>	16 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	20 mm

Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	12,85 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	0,9 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,89 stupeň
Řada	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219827
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP