

Garant**Rohová fréza GARANT Softcut® 90° MTC krátká, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215605 20/4
GTIN	4045197409584
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo **pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.**

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,45** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**. Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem 2 mm je nutno upravit uložení destiček.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Délka vyložení L ₁	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 0602..
Ø břitu D _c	20 mm
Celková délka L _{celk.}	85 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm

Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	16,85 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	0,9 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,68 stupeň
Řada	Softcut®
$\varnothing D_3$	18 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP

674252 6IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,45 Nm

211750 0,45

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná

219827