



Úhlová bruska GWX, Typ: 9-125S



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077050 9-125S
GTIN	3165140962568
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

- **Jednoduše a rychle:** Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného náradí.
- **Již není potřeba žádný další klíč.**
- **Obsáhlé:** Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
- **Maximální pohodlí** díky rychlé výměně příslušenství zcela bez použití náradí.
- **Spolehlivé:** Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
- **Čistá práce bez nevíтанých škrábanců!** Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-LOCK.

Úhlová bruska 125 mm s motorem 900 W. **Systém X-Lock.**

Rozsah dodávky:

Včetně přídatné rukojeti, ochranného krytu kartonu.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Zvláštní znaky	Variabilní otáčky
Rozsah otáček	2800 - 11000 min ⁻¹
Maximální Ø kotouče	125 mm

Technický list

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Řada	systém X-LOCK
Příkon	900 W
Označení výrobce	GWX 9-125S
Hmotnost	2,1 kg
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Úhlová bruska GWXbez akumulátoru Typ 18V15SC	077011 18V15SC
Úhlová bruska GWX Typ 9-115S	077050 9-115S
Úhlová bruska GWXbez akumulátoru Typ 18V15C	077011 18V15C
Úhlová bruska GWX Typ 19-125S	077050 19-125S
Úhlová bruska GWX Typ 14-125	077050 14-125