

Garant**Momentový šroubovák, pevně nastavený, Nastavený utahovací moment: 5,7Nm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211750 5,7
GTIN	4045197553232
Třída artiklu	21B

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2složkovou příčnou rukojetí. Utahovací moment je pevně nastavený. Upínání s permanentními magnety.

Funkce:

Při dosažení utahovacího momentu šroubovák **slyšitelně a hmatatelně** vypne. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Ve spojení s bity **1/4 palce** se stopkou **C 6,3** nebo **E 6,3**, např. **bit Torx Plus® č. 674252**. Ideální pro přesné upevňování vyměnitelných břitových destiček s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Dodávka **bez** bitu.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Délka čepele	50 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Nastavený utahovací moment	5,7 Nm
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Měření	Krouticí moment
Feedback	s vypínáním
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Princip vypínání	mechanické spuštění dlouhé dráhy
Celková délka L	107 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Nastavení utažení	utahování doprava
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový šroubovák

Příslušenství

„TQ-Station“ – úložná stanice pro momentové šroubováky

659964