

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Modulární ultrazvukový čisticí přístroj MOD, Objem: 60l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082922 60
GTIN	2050001940162
Třída artiklu	04E

**Popis****Provedení:**

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.

Modulární přístroje s multifrekvenční technikou. Vany z ušlechtilé oceli Duplex je možné dovybavit odlučovačem oleje, filtračním čerpadlem a dodatečným bočním obedněním. Možné je rozšíření o oplachovací přístroj nebo horkovzdušnou sušičku.

- **Ultrazvukové vibrační systémy: Několik ultrazvukových vibračních systémů vytváří v čisticí kapalině mikroskopické vakuové bublinky, které následkem kolísání tlaku implodují a odstraňují tak částice nečistot z povrchů čistěných dílů.**
- **Funkce Boost: Druhý čisticí stupeň „Powerclean“ pro intenzivní čištění silného znečištění nebo oxidantů.**
- **Funkce Sweep: Pro homogenní rozložení ultrazvukového pole.**
- **Odplynovací a autoodplynovací funkce: Nově používaná čisticí kapalina se odplynuje.**

**Funkce:**

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

**Použití:**

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čistěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

**Rozsah dodávky:**

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

**Upozornění:**

Další velikosti a provedení na poptávku.

Ultrazvukové čističky Mono se svařovanou vanou z duplexní ušlechtilé oceli pro obzvláště drsné podmínky použití, např. pro znečištění brusným a leštícím prostředkem, jsou k dodání na požádání.

Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

Délka přístroje: 725 mm

Šířka přístroje: 562 mm

Výška přístroje: 850 mm

Délka vkladacího koše: 460 mm

Šířka vkladacího koše: 275 mm

Výška čisticí nádoby: 240 mm

## Technický popis

Výška čisticí nádoby	240 mm
Možnost rozšíření – vyplachovací modul	ano
Možnost rozšíření – odlučovač oleje	ano
Špičkový výkon ultrazvuku	3200 W
Topný výkon	1700 W
Šířka přístroje	562 mm
Délka přístroje	725 mm
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo	ano
Možnost rozšíření – sušicí modul	ano
Objem čisticí nádoby	60 l
Rozměr připojení odtoku	1 palec
Délka čisticí nádoby	510 mm
Výška přístroje	850 mm
Hmotnost	60 kg
Šířka čisticí nádoby	350 mm
Šířka vkladacího koše	275 mm
Příkon	2510 W
Jmenovité napětí	230 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Délka vkladacího koše	460 mm

Jmenovitá kapacita	50 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

## Příslušenství

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T6 Množství náplně l/ kg 2,5	082936 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T6 Množství náplně l/ kg 10	082936 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T4 Množství náplně l/ kg 10	082934 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T3 Množství náplně l/ kg 0,85	082933 0,85
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T8 Množství náplně l/ kg 2,5	082938 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T1	082930 T1
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T9 Množství náplně l/ kg 10	082939 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T3 Množství náplně l/ kg 25	082933 25
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T2	082930 T2
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T9 Množství náplně l/ kg 2,5	082939 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T5 Množství náplně l/ kg 10	082935 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg 2,5	082930 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T7 Množství náplně l/ kg 2,5	082937 2,5
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg AK	082931 AK
	082926 60

Vkládací koš INOX Velikost vhodná pro č. 082922 /  
082923 / 082924 60

Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 25	082931 25
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T2 Množství náplně l/ kg 2,5	082932 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T5	082930 T5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T7 Množství náplně l/ kg 10	082937 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T2 Množství náplně l/ kg 10	082932 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg 10	082930 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T5 Množství náplně l/ kg 2,5	082935 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T6	082930 T6
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T8 Množství náplně l/ kg 10	082938 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T4 Množství náplně l/ kg 2,5	082934 2,5
Víko Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 60	082927 60
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T4	082930 T4
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T3	082930 T3
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 1	082931 1