

Garant**Rohová fréza GARANT Softcut® 90°, stopka Weldon, Ø D / Zef: 25/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215622 25/5
GTIN	4045197573940
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo **pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.**

Použití:

Pro rohové frézování, také do plného materiálu. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,45** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**.

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem 2 mm je nutno upravit lůžko destičky.

Nepoužívejte k šikmému a cirkulárnímu zanořování!

Technický popis

Ø břitu D_c	25 mm
Délka vyložení L_1	44 mm
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	5
Ø stopky D_s h6	25 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	33,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 0602..
Řada	Softcut®
Počet vyměnitelných břitových destiček	30
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219827
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP