

Garant
APMT 060204 FR, HU7810, Typ: ALU


Údaje o objednávkce

Artikové číslo	215623 ALU
GTIN	4045197601414
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,1 mm

maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky: 4 mm

Technický popis

Typ	ALU
Posuv f_z na zub	0,1 mm
Rohový rádius	0,4 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	6 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	4 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	APMT 060204 FR
Druh	HU7810

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování