

**Vestavná rozprašovací maznice 1/4 palce, Ø vnitřního závitu: G1/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080022 G1/4
GTIN	4047322753289
Třída artiklu	08A

**Popis****Provedení:**

Vestavná rozprašovací maznice pro pneumatické nářadí, připojení G1/4 palce, délka 60 mm.

**Použití:**

Pro zařízení s plynným a částečně kapalným médiem v dolním tlakovém rozsahu (do 6 barů) jako zařízení na stlačený vzduch a hydraulická zařízení ve strojírenství nebo řídicí a regulační technice. Kompatibilní s výrobky CEJN, RECTUS a JWL.

Rozprašovací olejnice pro bezpečné napájení nástrojů na stlačený vzduch, mazaných olejem, i v systémech s dlouhým vedením.

**Technický popis**

Ø vnitřního závitu	1/4 palec
Druh produktu	Olejníčky