



## LED čelovka s akumulátorem, Typ: HF8R-WORK



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Třída artiklu	04B

### Popis

#### Provedení:

Výkonná LED čelovka pro profesionální použití.

- **Otočná hlava a plynulá funkce zaostřování.**
- **Intuitivní ovládání a plynulé stmívání.**
- **Vyměnitelný čelový pás, který lze prát.**
- **Jednotné rozhraní systému Ledlenser Connecting umožní jednoduché spojení se širokým sortimentem příslušenství.**

#### Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Technický popis

Napětí akumulátorů	3,7 V
Kapacita akumulátoru	3,7 Ah
Světelný tok stupeň 2	20 lm
Dosah svícení	210 m
Počet obsažených akumulátorů	1
Doba svícení	3 - 10 h

Advanced Focus System (AFS)	ano
Doba svícení stupeň 2	90 h
Hmotnost	198 g
Stmívatelné osvětlení	ano
Barva pláště	Černá
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Označení výrobce	HF8R WORK
Nabíjecí	ano
Ochranná třída IP	IP 68
Světelný tok	300 - 900 lm
Světelný proud Boost	1600 lm
Druh produktu	Čelovka