

Yale

Hydraulický pístový zvedák JH, Nosnost: 6t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086045 6
GTIN	4025092162746
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce s velkou základovou deskou pro stabilní umístění, s měřičem omezení tlaku. Čerpadlová překlápěcí páka s lehkým chodem s lícováním na ovládání ventilu. Talíř žebrovaný a kromě toho s možností vytočení pomocí závitů.

Technický popis

Maximální nosnost	6 t
Výška zdvihu	130 mm
Nejmenší konstrukční výška	219 mm
Druh produktu	Zvedák vozíku / strojní zvedák