

**Garant****APMT 060204 FR diamantový povlak, HB7810, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Třída artiklu	21B

**Popis****Upozornění:**Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$ .

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,1 mm**Technický popis**

Posuv $f_z$ na zub	0,1 mm
Typ	ALU
Rohový rádius	0,4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 060204 FR
Typ	HB7810
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	600 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		