

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 14,4 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231650 14,4
GTIN	4045197660077
Třída artiklu	21M

**Popis****Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.  
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

**Upozornění:**

Další rozměry k dodání na poptávku. Řezná data platí pro základní prvek 5xD.

Pilotní otvory provádějte jen s řezným nástavcem stejného typu.

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Pro základní prvek Ø D: 14 mm

Posuv f v INOXu > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/ot,

**Technický popis**

Posuv f v INOXu > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/ot,
Pro základní prvek Ø D	14 mm
Ø D	14,4 mm
Počet výměn/řezání	1

Druh	HB7630
Řezný materiál	TK
Vrcholový úhel	135 stupeň
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

---

## Příslušenství

Šroub Torx Plus® Pohon 8IP	231999 8IP
----------------------------	------------