

HEDI

Umělohmotný kabelový buben pro F, B, PL a CZ, Typ: 25V



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081127 25V
GTIN	4003644015351
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

· Ochrana proti přehřátí.

Pro použití v suchém prostředí.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Ochranná třída IP: IP 20

Jmenovitý výkon odvinutý: 3500 (16 A) W

Třída kabelu: H05VV-F

Konstrukce kabelu: 3G1,5

Materiál kabelu: PVC červený

Délka kabelu: 25 m

Počet zásuvek: 4

Technický popis

Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Délka kabelu	25 m
Síťové napětí	250 V
Třída kabelu	H05VV-F
Konstrukce kabelu	3G1,5
Typ	25V
Materiál kabelu	PVC červený
Ochranná třída IP	IP 20
Materiál pouzdra	plast
Počet zásuvek	4
Zdroj energie	Síťový provoz
Diagnostický systém k dispozici	ne
Druh produktu	Kabelový buben