

**Mahr****Digitální posuvné měřítko MarCal bez měřicích hrotů, Rozsah měření: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415322 800
GTIN	4059192064778
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

**Přímé odečítání na přehledném velkém digitálním displeji. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované.** REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498940.

**Technický popis**

Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	A1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Délka měřicí čelisti	150 mm
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Počet obsažených baterií	1
Odečet	0,0005 palec

Ochranná třída IP	IP 65
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Rozsah měření	0 - 800 mm
Mezní chyba	0,05 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2