

# Yale

## Elektrický kladkostroj CPV VEGO, Typ: 0,5-8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086035 0,5-8
GTIN	2050001790583
Třída artiklu	08Y

### Popis

#### Provedení:

Elektrický řetězový zvedák s **nosným hákem** s robustní a spolehlivou konstrukcí. Integrovaný **spínač koncové polohy** pro nejvyšší a nejnižší polohu řetězu prodlužuje životnost kluzné spojky, motoru a pláště. Modul hnacího ústrojí 1 Am, doba zapnutí 50 % při rychlosti, standardní provozní napětí (400 V/50 Hz). Zvýšená bezpečnost provozu díky 42 V stykačovému ovládání, zapouzdřený řídicí spínač s krytím IP65, motory IP55.

#### Upozornění:

Provedení se 2 rychlostmi (přesný zdvih), jiné výšky zdvihu, podvozek, řetězový zásobník, bezdrátové provedení a provedení 230 V na poptávku.

### Technický popis

Nastavitelná kluzná spojka	ano
Typ	0,5-8
Modul hnacího ústrojí dle normy FEM/ISO	1AM
Počet provazových řetězů	1

Nosnost	500 kg
Nosnost t	0,5 t
Rychlost zvedání	8 m/min
Normální výška zvedání	3 m
Automatické koncové vypnutí	ano
Hmotnost	26 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj