

Mahr**Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418704 200
GTIN	4059192064693
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Vodicí prvky jsou lapované. S předvolbou (předvolba rozměru), např. pro měření vzdálenosti s měřicím nástavcem č. 418630. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem \varnothing 1,5mm, délka 5mm.

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 8,5 mm.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Výška číslic LCD displeje	8,5 mm
Odchylka měření E MPE	$\pm 0,03$ mm

Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozsah měření	0 - 200 mm
Délka můstku	100 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Průřez měřicí lišty	12×3,5 mm
Kalibrování	A1
Ochranná třída IP	IP 67
Počet obsažených baterií	1
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Pouzdro
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Přídavný můstek dlouhý 300 mm	418610
Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm	418630

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975