

Mahr**Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 418704 500 |
| GTIN | 4059192064716 |
| Třída artiklu | 43A |

Popis**Provedení:**

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Vodicí prvky jsou lapované. S předvolbou (předvolba rozměru), např. pro měření vzdálenosti s měřicím nástavcem č. 418630. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem Ø 1,5mm, délka 5mm.

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 8,5 mm.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

| | |
|--|-----------------|
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Rozsah měření | 0 - 500 mm |
| Rozhraní | RS232C rozhraní |
| Rozhraní | USB rozhraní |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Výška číslic LCD displeje | 8,5 mm |
| Průřez měřicí lišty | 12×3,5 mm |
| Délka můstku | 150 mm |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Ochranná třída IP | IP 67 |
| Kalibrování | A1 |
| Odchylka měření E MPE | ±0,05 mm |
| Přepínatelný odečet | 0,0005 palec |
| Přepínatelný odečet | 0,01 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock |
| Měřicí technika | digitální |
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | kalené |
| Obal | Pouzdro |
| Druh produktu | Hloubkoměr |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm | 021000 500 |
| Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm | 021010 500 |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Přídavný můstek dlouhý 300 mm | 418610 |
| Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm | 418630 |

| | |
|---|-------------|
| Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2 | 498940 D2 |
| Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2 | 498940 R2 |
| Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2 | 498940 USB2 |
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ | 498965 |
| Vysílač Typ S4E | 498966 S4E |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |