

**Mahr****Digitální hloubkoměr IP67 s i-wi, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418705 500
GTIN	4059192064754
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Vodicí prvky jsou lapované. S předvolbou (předvolba rozměru), např. pro měření vzdálenosti s měřicím nástavcem č. 418630. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem  $\varnothing$  1,5mm, délka 5mm.

Velmi velký LCD displej s výškou číslic 11 mm, integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi, odolnost proti prachu a vlhkosti, provozní doba cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku).

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Bezdrátový přenos dat do rádiového přijímače i-wi č. 498912.

**Technický popis**

Délka můstku	150 mm
Provozní doba	26000 h
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelný odečet	0,01 mm

Rozsah měření	0 - 500 mm
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Kalibrování	A1
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 67
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Průřez měřicí lišty	12×3,5 mm
Počet obsažených baterií	1
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Pouzdro
Druh produktu	Hloubkoměr

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975

Přídavný můstek dlouhý 300 mm	418610
Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm	418630
Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Rádiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK