

Mahr**Digitální hloubkoměr IP67 s i-wi, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418705 150
GTIN	4059192064723
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Vodicí prvky jsou lapované. S předvolbou (předvolba rozměru), např. pro měření vzdálenosti s měřicím nástavcem č. 418630. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem Ø 1,5mm, délka 5mm.

Velmi velký LCD displej s výškou číslic 11 mm, integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi, odolnost proti prachu a vlhkosti, provozní doba cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Bezdrátový přenos dat do rádiového přijímače i-wi č. 498912.

Technický popis

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Výška číslic LCD displeje	11 mm

Délka můstku	100 mm
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Provozní doba	26000 h
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	A1
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Průřez měřicí lišty	12×3,5 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Pouzdro
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975

Přídavný můstek dlouhý 300 mm	418610
Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm	418630
Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Rádiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK