

**Mahr****Digitální hloubkoměr na drážky IP 67, i-wi, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418759 300
GTIN	4059192066154
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Pro měření zápichů, drážek, vybrání, osazení atd. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Velmi velký displej s výškou číslic 11 mm. Integrované, bezdrátové rozhraní i-wi. Měřicí lišta s dvojitém háčkem. Obě dotykové plošky v jedné rovině.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498940.

i-wi rádiový přijímač č. 498912.

**Technický popis**

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Průřez měřicí lišty	12 × 3,5 mm
Délka můstku	150 mm
Ochranná třída IP	IP 67

Přepínatelný odečet	0,01 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Kalibrování	A2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozsah měření	0 - 300 mm
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Obal	Pouzdro
Druh produktu	Posuvný hloubkoměr na drážky

## Služby

Kalibrace DAkkShloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 300 mm	021230 300
Kalibrace hloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 300 mm	021220 300

## Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Rádiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032