

 Mahr**Digitální hloubkoměr na drážky IP 67, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418758 300
GTIN	4059192066130
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Pro měření zápichů, drážek, vybrání, osazení atd. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Měřicí lišta s dvojitým háčkem. Obě dotykové plošky v jedné rovině.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Průřez měřicí lišty	12 × 3,5 mm
Počet obsažených baterií	1
Délka můstku	150 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozsah měření	0 - 300 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Kalibrování	A2

Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Ochranná třída IP	IP 67
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	USB rozhraní
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Obal	Pouzdro
Druh produktu	Posuvný hloubkoměr na drážky

Služby

Kalibrace hloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 300 mm	021220 300
Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Kryt přihrádky na baterie	412235