

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 14,9 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231650 14,9
GTIN	4045197660107
Třída artiklu	21M

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Další rozměry k dodání na poptávku. Řezná data platí pro základní prvek 5xD.

Pilotní otvory provádějte jen s řezným nástavcem stejného typu.

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Pro základní prvek Ø D: 14,5 mm

Posuv f v INOXu > 900 N/mm²: 0,16 mm/ot,

Technický popis

Ø D	14,9 mm
Pro základní prvek Ø D	14,5 mm
Posuv f v INOXu > 900 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Počet výměn/řezání	1

Druh	HB7630
Řezný materiál	TK
Vrcholový úhel	135 stupeň
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

Příslušenství

Šroub Torx Plus® Pohon 8IP	231999 8IP
----------------------------	------------