

Garant**Zanořovací fréza 90°, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211851 16/2
GTIN	4045197502155
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Díky závitovému připojení lze libovolně prodloužit.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Ø D ₂	12,7 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VDGT 11T2..
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Ø břitu D _c	16 mm
Upínací závit M	M8
Počet břitů Z	2
Vrtací kruhové frézování a _p	3,5 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	12,4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	6,9 stupeň
$\varnothing D_3$	14 mm
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219801
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm	211750 0,9