

Yale

Univerzální válec YS, Tlaková síla / zdvih (t / mm): 23/250



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086060 23/250
GTIN	4025092150255
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají **metrickým normám**, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. **100 % kompatibilita** se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

Univerzální válce se vyznačují extrémně **dobrým vzájemným přizpůsobením bočnímu zatížení**, mají pružinový zpětný chod a pouze jeden hadicový přívod s rychlospojkou.

Použití:

Pro všechny tlakové práce, při nichž záleží na vysoké síle a malých rozměrech. Ideální pro používání v přípravných a dílenských lisech díky sériovému metrickému upevňovacímu závitu.

Použitelné ve všech polohách.

Rozsah dodávky:

Včetně tlakové přípojky 3/8-NPT. Dodávka ve stavu připraveném k provozu, včetně spojovací objímky, kaleného ocelového tlačného prvku (průstřížníku) a upevňovacího závitu **bez** přívodních hadic a adaptéru.

Upozornění:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.

Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.

Technický popis

Hmotnost	13,5 kg
----------	---------

Konstrukční délka zasunutá	376 mm
Obsah oleje	830 ml
Vnější válce	85 mm
Výška zdvihu	250 mm
Maximální tlaková síla	230 kN
Druh produktu	Hydraulický válec

Příslušenství

Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 2/4 l	086050 2/4
Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 2/2 l	086050 2/2
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodech Délka 6 m	086081 6
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodech Délka 1 m	086081 1
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodech Délka 2 m	086081 2
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodech Délka 3 m	086081 3