

BENNING**Zkoušečka přístrojů ST 755+ Set, Typ: ST755****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473404 ST755
GTIN	4014651503335
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

- **Brilantní a ostrý 7palcový barevný dotykový displej.**
- **Velká klávesnice QWERTZ přes celý displej.**
- **Inovativní funkce nabídek pro jednoduchý a racionální počáteční test/nový zkušební vzorek (QuickTest).**
- **Zrychlení postupů zkoušek s optimalizací času.**
- **Nabídka Smart:**
- **Individuálně přizpůsobitelné šablony přístrojů (24 šablon podle testovací normy) pro rychlé testování vzorků stisknutím jediného tlačítka (QuickTest).**
- **Možnost výběru vlastností přístroje.**
- **Funkce Auto-ID pro automatické postupné zvyšování identifikačního čísla se specifikací počáteční hodnoty (přírůstek n +1) při vytvoření nových zkušebních vzorků.**
- **Data zařízení, která lze zobrazit jednotlivě pomocí posuvníků ON/OFF pro optimální manipulaci a využití pomocí EUP.**
- **Nabídka oblíbených položek pro přímý přístup k často používaným podnabídkám.**
- **Jednoduchá výměna šablon.**
- **Test PRCD - mobilní osobní ochrana: Kompletní a automatické testování 2pólových a 3pólových PRCD typu S, S+ a K.**

- **Testování RCD - mobilní rozvodné systémy nebo rozvodné systémy na stavbách: Testování ochran proti zbytkovému proudu typů AC, A, F, B, B+ nabízí nové možnosti využití.**
- **Rozšířená a zákaznický specifická vizuální kontrola: Kromě standardní vizuální kontroly (2 body) lze s jednotlivými dotazy vytvořit rozšířenou (18 bodů) a zákaznický specifickou (neomezenou) vizuální kontrolu.**
- **Správa zákazníků a provozních prostředků v databázích s jedinečným identifikačním číslem.**
- **Vytvoření a přiřazení individuálních testovacích procesů a intervalů (posouzení rizik).**
- **WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, slot na kartu SD, moderní rozhraní: Zapojení zkoušečky přístrojů do sítě a moderní rozhraní umožňují automatické aktualizace a tvoří základ pro zapojení dalších funkcí a aplikací.**
- **Nízké provozní náklady, bezplatné aktualizace přes WLAN, LAN, USB.**
- **Vhodné pro sítě IT - testování v izolovaných sítích: Zkoušečky přístrojů zpravidla vyžadují uzemněnou síť TN/TT pro síťové napájení. Novou zkoušečku přístrojů můžete používat po aktivaci posuvného přepínače „On/ Off“ v neuzemněné síti IT.**
- **Výsledek měření s hodnocením OK/Chyba a s akustickou výstrahou v případě, že kontrola prokázala chybu.**
- **Protokolování přímo na místě pomocí tiskárny BENNING PT2 Bluetooth®.**

Další technické vlastnosti:

Testování elektrických zařízení: ANO

Kontrola mobilních PRCD: ANO

Testování zdravotnických elektrických zařízení: ANO

Napětí (volty): 1 - 360

Proud (ampéry): 0,1 - 16

Činný výkon / zdánlivý výkon (watty): 20 - 2300

Norma:

Prüfung im Rahmen der DGUV Vorschrift 3, BetrSichV gemäß:

DIN EN 50678, VDE 0701 für elektrische Geräte nach der Reparatur.

DIN EN 50699, VDE 0702 Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte.

DIN EN 62353, VDE 0751-1 für medizinisch elektrische Geräte.

Rozsah dodávky:

- **Zkoušečka přístrojů VDE BENNING ST 755+ (BENNING-NR: 050332) v nárazuvzdorném kufříku (IP67)**
- **Sada měřících vodičů/svorek typu krokodýl**
- **2pólový zkušební vodič**
- **Průmyslové vodiče**
- **Karta SD**
- **Kalibrační certifikát**
- **Software BENNING PC-Win ST 750-760 (BENNING č.: 047002)**
- **Čtečka čárových kódů (BENNING č.: 009369)**
- **Etikety s čárovými kódy (1000 ks) (BENNING č.: 756301)**
- **Zkušební štítky „Další kontrola“ (300 ks) (BENNING č.: 756212)**

Technický popis

Hmotnost	6 kg
Izolační odpor	0,1 - 100 MΩ
Délka	410 mm
Napětí	1 - 360 V
Šířka	350 mm
Odpor ochranného vodiče	0,05 - 10 Ω
Výška	170 mm
Proud ochranného vodiče / dotykový proud	0,03 - 25 mA
Ukazatel	7palcový barevný dotykový displej
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Rozhraní	RJ45 (LAN)
Rozhraní	Rozhraní WLAN
Rozhraní	Slot pro SD karty
Kalibrování	I10
Druh produktu	Multimetr

Služby

Kalibrování Zkoušečky VDE 0701 / 0702 Typ S	027140 S
---	----------