

bimos

Vysoce zatížitelná pracovní otočná židle Neon XXL s hlavovou opěrkouBLACK**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965364 BLACK
GTIN	4016849970769
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Velmi robustní a bezpečná pracovní otočná židle se synchronní mechanikou a se součástmi v zátěžovém provedení. Regulace hmotnosti 80 až 180 kg. Součásti pro vysoké zatížení: Rám, kolečka, mechanika, plynová pružina a křížová podnož. Křížová podnož z černého hliníku. Ergonomicky navržený sedák a opěradlo. Opěradlo je plynule nastavitelné, umožňuje individuální nastavení výšky a sklonu. Silné polstrování s optimalizovaným tvarem. Včetně loketních opěrek. Prostor mezi loketními opěrkami 570 mm, nastavitelná šířka. Oranžová pružná páska.

Potah Supertec. Hlavová opěrka, s nastavitelnou výškou, hloubkou a sklonem.

Norma:**DIN 68877****Technický popis**

Rozsah přestavení hloubky sedáku	420 - 480 mm
Šířka sedáku	470 mm
Výška opěradla	570 mm

Rozsah výškového nastavení opěradla	60 mm
Barva materiál sedáku	černá
Nosnost židle	180 kg
Rozsah přestavení výšky pomocí kolečka	470 - 640 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle