

Garant**VCGX 220516 FR, HU7810, Typ: ALU**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	211857 ALU
GTIN	4045197700421
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Jemnozrná povrchová struktura, leštěný povrch utvařeče třísek – extrémní snížení náchylnosti k nalepování.

Upozornění:

$a_{p\max} = 7$ mm pro hrubování s $a_e = 1 \times D$.

Technický popis

Typ	ALU
Posuv f_z	0,25 mm
Rohový rádius	1,6 mm
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGX 220516 FR
Typ	HU7810
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1900 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1900 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	500 m/min	N
CuZn	vhodný	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	omezené použití	100 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		