



Akumulátorový vrtací šroubovák ONE-KEY™, Typ: M18ODD3-5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070212 M18ODD3-5
GTIN	4058546476731
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort. Špičkový model FUEL™ s **bezkartáčovým motorem POWERSTATE™** pro maximální stupeň účinnosti. **Nejnižší opotřebení** a až 10násobná životnost oproti standardním DC motorům. Vysoká účinnost a zvýšená kapacita akumulátoru umožňují až **2 × delší životnost** (v porovnání s jinými technologiemi Li-Ion).

Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
- **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**

Akumulátorový vrtací šroubovák M18 FUEL™ **ONE-KEY™** s vysokým utahovacím momentem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x M18 Red-Li-Ion akumulátorů, M12-18 FC nabíječky, spony opasku, HD box (systémový kufr). Obsahuje přídavnou rukojeť pro snazší zachycení krouticího momentu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Typické použití	Heavy Duty
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Hmotnost	2,1 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	89 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 500 min ⁻¹
Maximální utahovací moment tvrdý	158 Nm
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální otáčky 2. stupně	2100 min ⁻¹
Označení výrobce	M18 ONEDD3-502X
Připojení aplikace	OneKey
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V, připojení aplikace ONE-KEY
USP2	Bezkartáčový motor, 2 akumulátory, v kufru