

Garant
Zanořovací fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/2mm


Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 211847 20/2 |
| GTIN | 4045197502131 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

| | |
|--|----------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VDGT 11T2.. |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 85 mm |
| Délka vyložení L_1 | 35 mm |
| Ø stopky D_s h6 | 20 mm |
| Ø břitu D_c | 20 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| Počet břitů Z | 2 |
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$ | 38 mm |
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{min}$ | 38 mm |
| Vrtací kruhové frézování a_p | 3,5 mm |
| Úhel šikmého zanořování α_{max} | 5,23 stupeň |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{max} | 16,4 mm |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Ø D ₃ | 18 mm |
| Provedení stopky | stopka Weldon |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | MTC |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Zanořovací fréza |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm | 211750 0,9 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP | 674252 7IP |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná | 219801 |