

Garant**Frézovací vyměnitelné břitové destičky VCGT 220530 FN, pro zanořovací frézy, HU7810****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	211858 ALU
GTIN	4045197459558
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Jemnozrnná povrchová struktura, leštěný povrch utvařeče třísek – extrémní snížení náchylnosti k nalepování.

Upozornění:

$a_{p\max} = 7\text{ mm}$ pro hrubování s $a_e = 1 \times D$.

Technický popis

Typ	ALU
Posuv f_z	0,25 mm
Počet výměn/řezání	2
Rohový radius	3 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 220530 FN
Řezný materiál	HU7810

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1900 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1900 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	500 m/min	N
CuZn	vhodný	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	omezené použití	100 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		