

Yale

Hydraulické ruční čerpadlo HPS, Počet stupňů / objem nádrže: 2/0,7l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086050 2/0,7
GTIN	4025092159098
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Všechny vestavné a přídatné díly odpovídají **metrickým normám**, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. **100 % kompatibilita** se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

2-stupňová ruční čerpadla **s rychlým chodem** (kromě vel. 1/0,7). Přepínání z 1. na 2. stupeň je prováděno automaticky. **S ventily pro omezení tlaku s nastavením od 0 – 700 barů.**

Celokovová konstrukce s jemně nastavitelným vypouštěcím ventilem, odvzdušňovacím šroubem, plnicím šroubem oleje a okem na ruční práce.

Rozsah dodávky:

Včetně olejové náplně, bez manometru.

Upozornění:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.

Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.

Technický popis

Hmotnost	7 kg
Dopravní množství zdvih naprázdno (1. stupeň)	11 ml
Užitný objem nádrže	700 ml
Dopravní množství zdvih břemena (2. stupeň)	2 ml
Počet stupňů tlaku	2

Druh produktu

Hydraulické ruční čerpadlo

Příslušenství

Sada manometru GYA-63 Rozsah zobrazení 0-1000 bar

086087 0-1000