

**Garant****Zanořovací fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	211847 25/3
GTIN	4045197502148
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VDGT 11T2..
Délka vyložení $L_1$	35 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	90 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Ø břitu $D_c$	25 mm
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{min}}$	48 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	4,01 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	21,4 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	48 mm

Vrtací kruhové frézování $a_p$	3,5 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm	211750 0,9
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219801