




Sada univerzálních digitálních posuvných měřitek IP 67, Rozsah měření: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	415555 200
GTIN	4029713019235
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Digitální univerzální posuvné měřítko „Pocket Talent“ vhodné pro měření nejrůznějších vnitřních a vnějších rozměrů (zápichy, drážky, závity apod.). Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 7,5 mm. Včetně funkce PRESET (přednastavení měřené hodnoty).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko, nastavovací kalibr 50 mm, 2 páry měřících nástavců pro měření vnitřních a vnějších rozměrů. Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900 až 434915 se závitem M2,5. Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Typ baterií	Knoflíkový článek
Mezní chyba	0,03 mm
Délka měřicí čelisti	48 mm
Odečet	0,0005 palec
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozlišení	0,01 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Rozsah měření	0 - 200 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Kalibrování	A1
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------