

**Garant****Fazetková fréza, s otvorem, Úhel  $\gamma$ : 75stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215700 75
GTIN	4045197410542
Třída artiklu	210

**Popis****Upozornění:**

- **Doporučené vyměnitelné břitové destičky pro srážení hran: č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Použití jiných vyměnitelných břitových destiček může mít za následek omezení životnosti nástroje a kvality povrchu.**
- **Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.**

**Technický popis**

Úhel $\gamma$	75 stupeň
Dosažitelná výška fazetky h	29,5 mm
Největší $\varnothing D_1$	50,7 mm
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1604..
Dosažitelná šířka fazetky b	8 mm
Dosažitelná délka fazetky l	30 mm

Nejmenší $\varnothing$ D	35 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	60 mm
Upínací otvor $\varnothing$	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Posuv na zub při $h_{\text{max}}$	0,11 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219811
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP