

Garant**APMT 060202 ER, HB7520, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215680 UNI
GTIN	4045197601520
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Rohový rádius: 0,2 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,2 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 060202 ER
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	290 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		