

SONO  SWISS[®]**Modulární ultrazvukový čisticí přístroj MOD, Objem: 240l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082922 240
GTIN	2050001940186
Třída artiklu	04E

Popis**Provedení:**

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.

Modulární přístroje s multifrekvenční technikou. Vany z ušlechtilé oceli Duplex je možné dovybavit odlučovačem oleje, filtračním čerpadlem a dodatečným bočním obedněním. Možné je rozšíření o oplachovací přístroj nebo horkovzdušnou sušičku.

- **Ultrazvukové vibrační systémy: Několik ultrazvukových vibračních systémů vytváří v čisticí kapalině mikroskopické vakuové bublinky, které následkem kolísání tlaku implodují a odstraňují tak částice nečistot z povrchů čistěných dílů.**
- **Funkce Boost: Druhý čisticí stupeň „Powerclean“ pro intenzivní čištění silného znečištění nebo oxidantů.**
- **Funkce Sweep: Pro homogenní rozložení ultrazvukového pole.**
- **Odplynovací a autoodplynovací funkce: Nově používaná čisticí kapalina se odplynuje.**

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čistěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Ultrazvukové čističky Mono se svařovanou vanou z duplexní ušlechtilé oceli pro obzvláště drsné podmínky použití, např. pro znečištění brusným a leštícím prostředkem, jsou k dodání na požádání.

Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

Délka přístroje: 1100 mm

Šířka přístroje: 580 mm

Výška přístroje: 850 mm

Délka vkladacího koše: 770 mm

Šířka vkladacího koše: 470 mm

Výška čisticí nádoby: 435 mm

Technický popis

Délka čisticí nádoby	820 mm
Délka přístroje	1100 mm
Topný výkon	9000 W
Rozměr připojení odtoku	1 palec
Hmotnost	90 kg
Možnost rozšíření – vyplachovací modul	ano
Objem čisticí nádoby	240 l
Výška přístroje	850 mm
Možnost rozšíření – odlučovač oleje	ano
Šířka čisticí nádoby	545 mm
Možnost rozšíření – sušicí modul	ano
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo	ano
Šířka přístroje	580 mm
Špičkový výkon ultrazvuku	8000 W
Výška čisticí nádoby	435 mm
Šířka vkladacího koše	470 mm
Délka vkladacího koše	770 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Příkon	11300 W
Jmenovité napětí	400 V

Jmenovitá kapacita	200 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T7 Množství náplně l/ kg 2,5	082937 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T2 Množství náplně l/ kg 2,5	082932 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T3 Množství náplně l/ kg 25	082933 25
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg 2,5	082930 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T2	082930 T2
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T7 Množství náplně l/ kg 10	082937 10
Vkládací koš INOX Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 240	082926 240
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T5	082930 T5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T4	082930 T4
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T3 Množství náplně l/ kg 0,85	082933 0,85
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T9 Množství náplně l/ kg 2,5	082939 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T6	082930 T6
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 1	082931 1
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T5 Množství náplně l/ kg 2,5	082935 2,5
	082938 2,5

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T8 Množství náplně l/
kg 2,5

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/
kg T1

082930 T1

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T6 Množství náplně l/
kg 2,5

082936 2,5

Víko Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 240

082927 240

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T6 Množství náplně l/
kg 10

082936 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/
kg T3

082930 T3

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/
kg 10

082930 10

Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 25

082931 25

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T4 Množství náplně l/
kg 2,5

082934 2,5

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T4 Množství náplně l/
kg 10

082934 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T9 Množství náplně l/
kg 10

082939 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T8 Množství náplně l/
kg 10

082938 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T2 Množství náplně l/
kg 10

082932 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T5 Množství náplně l/
kg 10

082935 10

Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg AK

082931 AK