

**Garant****APMT 060208 ER, HB7520, Typ: UNI**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	215690 UNI
GTIN	4045197601568
Třída artiklu	21A

## Popis

### Upozornění:

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$ .

Rohový rádius: 0,8 mm

## Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 060208 ER
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	290 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		