

Garant**Fazetková fréza, s otvorem, Úhel γ : 40stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215700 40
GTIN	4045197658173
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

- **Doporučené vyměnitelné břitové destičky pro srážení hran: č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Použití jiných vyměnitelných břitových destiček může mít za následek omezení životnosti nástroje a kvality povrchu.**
- **Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.**

Technický popis

Největší $\varnothing D_1$	84 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Nejmenší $\varnothing D$	35 mm
Dosažitelná výška fazetky h	19 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Dosažitelná délka fazetky l	30 mm

Dosažitelná šířka fazetky b	24,5 mm
Úhel γ	40 stupeň
Upínací otvor \varnothing	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1604..
Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Posuv na zub při h_{max}	0,16 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219811
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP