

Garant**90° rohová fréza krátká, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	32 mm
Délka vyložení L_1	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 16..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219812