

Yale

Univerzální válec YS, Tlaková síla / zdvih (t / mm): 50/160



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086060 50/160
GTIN	4025092150323
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Všechny vestavné a přídatné díly odpovídají **metrickým normám**, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. **100 % kompatibilita** se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

Univerzální válce se vyznačují extrémně **dobrým vzájemným přizpůsobením bočnímu zatížení**, mají pružinový zpětný chod a pouze jeden hadicový přívod s rychlospojkou.

Použití:

Pro všechny tlakové práce, při nichž záleží na vysoké síle a malých rozměrech. Ideální pro používání v přípravných a dílenských lisech díky sériovému metrickému upevňovacímu závitu.

Použitelné ve všech polohách.

Rozsah dodávky:

Včetně tlakové přípojky 3/8-NPT. Dodávka ve stavu připraveném k provozu, včetně spojovací objímky, kaleného ocelového tlačného prvku (průstřížníku) a upevňovacího závitu **bez** přívodních hadic a adaptéru.

Upozornění:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.

Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.

Technický popis

Vnější válece	125 mm
---------------	--------

Výška zdvihu	160 mm
Konstrukční délka zasunutá	285 mm
Obsah oleje	1135 ml
Maximální tlaková síla	500 kN
Hmotnost	24 kg
Druh produktu	Hydraulický válec

Příslušenství

Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 2/2 l	086050 2/2
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě Délka 1 m	086081 1
Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 2/4 l	086050 2/4
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě Délka 6 m	086081 6
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě Délka 3 m	086081 3
Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě Délka 2 m	086081 2
Hydraulické ruční čerpadlo HPS Počet stupňů / objem nádrže 1/0,7 l	086050 1/0,7