

Garant**APMT 060202 ER, HB7630, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215663 INOX
GTIN	4045197673749
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,08 mm
Typ	INOX
Rohový rádius	0,2 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 060202 ER
Typ	HB7630
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		