

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 17,1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231650 17,1
GTIN	4045197662064
Třída artiklu	21M

**Popis****Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.  
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

**Upozornění:**

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.  
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

**Technický popis**

Ø D	17,1 mm
Pro základní prvek velikosti	17 mm
Posuv f v INOXu > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/ot,
Řada	HiPer-Drill
Počet výměn/řezání	1
Vrcholový úhel	135 stupeň

Typ	HB7630
Řezný materiál	TK
Semi-standardní	ano
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	vhodný		

## Příslušenství

Šroub Torx Plus® Pohon 8IP1	231999 8IP1
-----------------------------	-------------